



LAZERPOINT RF™ BY CAMDEN

Système de contrôle de porte sans fil
alimenté par batterie 915 MHz



TECHNOLOGIE
DE POINTE

La solution Lazerpoint RF^{MC} introduit de nombreux avantages de la technologie sans fil à spectre étalé de 915 MHz au cœur du marché des portes automatiques!

Notre appairage par appui et apprentissage de l'émetteur et nos indicateurs de puissance du signal font de Lazerpoint RF^{MC} le système le plus facile à installer.

Ce système comprend la plus large gamme d'émetteurs, de récepteurs, de dispositifs d'activation et de boîtiers de commutation.

Lazerpoint RF^{MC} est offert en trousse d'installation complètes et économiques.

Caractéristiques

- Communications sans fil améliorées avec un spectre étalé de 915 MHz (large bande).
- Pile (alcaline ou au lithium « AAA ») durable avec alertes sonores de batterie faible, de jauge de carburant et d'interrupteur bloqué.
- Récepteur amélioré CM-RX-90, avec 1 relais, 3 modes de fonctionnement (verrouillage et avec ou sans minuterie). Idéal pour les vestibules.
- Récepteur RX-92 avec 2 canaux et 6 modes de fonctionnement; économie de temps et sans achat ni installation d'autres composants.
- Récepteurs ultra-compacts montables dans les armoires du dispositif de fermeture de porte.
- Porte-clés à 1, 2 et 4 boutons, conformes aux normes ADA.
- Support de porte-clés innovant se fixant au fauteuil roulant, au rétroviseur, à la ceinture ou à un mur.
- Module d'émetteur sans fil Lazerpoint RF^{MC} enfichable pour les claviers numériques CM-120 et mains libres CM-330.



SPÉCIFICATIONS

FRÉQUENCE SANS FIL : Spectre étalé à 905,25/915,25/925,25 MHz

PORTÉE SANS FIL : **CM-TX-9/99** : Zone ouverte de 152 m (500 pi)
Série CM-TXLF : Zone ouverte de 76 m (250 pi).

CAPACITÉ DU RÉCEPTEUR : 40 transmetteurs de la série CM-TX.

CODES : 1 million de codes uniques (20 bits).

PUISSANCE/TENSION : **CM-RX-90/91/92** : 12/24 V CA/CC.
CM-TX-9 : 2 piles alcalines AAA (fournies).
2 piles au lithium AAA (en option).
CM-TX99 : Branchement, alimentation par appareil
Série CM-TXLF : Pile au lithium CR2032.

AUTONOMIE : **CM-TX-9** : 500 000 cycles. **CM-TXLF** : 115 000 cycles.

PUISSANCE DE CONTACT : 3 A à 30 VCC.

ÉTAT ET INDICATEURS D'ALARME :
CM-TX-9/TXLF : Confirmation de la transmission, batterie faible, test de batterie et interrupteur bloqué.
CM-RX-90/91/92 : État du relais, force du signal, mode de remise à zéro et position du potentiomètre.

PLAGE DE TEMPÉRATURE : Alcaline : 0 °C à 80 °C (32 °F à 122 °F).
Lithium : -40 °C à +50 °C (-40 °F à 122 °F).

SORTIE : **CM-RX-90** : 1 commutateur bipolaire unidirectionnel, 3 modes.
CM-RX-91 : 1 commutateur bipolaire unidirectionnel, 1 mode.
CM-RX-92 : 2 commutateurs bipolaires unidirectionnels, 6 modes.

APPEL DE COURANT : **CM-TX-9** : 2 mA.
CM-RX-90 : entre 23 mA et 43 mA.
CM-RX-91/92 : entre 23 mA et 63 mA.

DÉLAI D'ATTENTE : **CM-RX-90/91** : de 1 à 30 secondes
CM-RX-92 :
no 1 D.O.R. 1-30 s | no 2 D.O.O. 1-15 s | no 2 D.O.R. 1-30 s

DIMENSIONS DU RÉCEPTEUR ET PORTE-CLÉS :
CM-RX-90 : 89 mm H x 38 mm L x 21 mm P (3 1/2 po x 1 1/2 po x 13/16 po)
CM-RX-91/92 : 114 mm H x 50 mm L x 25 mm P (4 1/2 po x 2 po x 1 po)
CM-TX-9 : 57 mm H x 16 mm L x 10 mm P (2 1/4 po x 5/8 po x 3/8 po)
CM TXLF : 65 mm H x 40 mm L x 16 mm P (2 9/16 po x 1 9/16 po x 5/8 po)
CM TXLF B : 102 mm H x 42 mm L x 19 mm P (4 po x 1 5/8 po x 3/4 po)
CM-TX99 : 40 mm H x 15 mm L x 8 mm P (1 9/16 po x 9/16 po x 5/16 po)

INFORMATIONS SUR LES COMMANDES :

ÉMETTEURS RADIOÉLECTRIQUES SANS FIL

PORTE-CLÉS CONFORMES À L'ADA



CM TXLF 1
Porte-clés
à bouton unique



CM TXLF 2
Porte-clés
à deux boutons



CM TXLF 4
Porte-clés
à quatre boutons



CM-TXLF-1LP
Porte-clés
à bouton unique



CM-TXLF-2LP
Porte-clés
à deux boutons

SUPPORT DE PORTE-CLÉS



CM TXLF-B
Base pour tout porte-clés TXLF,
montage mural ou sur bureau. Agrafe
de ceinture/rétrovisseur et sangle pour
fauteuil roulant inclus

TRANSMETTEUR D'INTERRUPTEUR MURAL



CM TX 9
Émetteur pour interrupteur
mural

PILES AU LITHIUM

CM xxx L2
Ajoutez « L2 » au numéro de modèle du CM-TX-9
pour remplacer les piles alcalines par des piles au
lithium « AAA ».

CM-LP2
(2) piles au lithium de type AAA

RÉCEPTEUR SANS FIL LAZERPOINT RF^{MC}



CM-RX-DBK
Cartes filles sans
fil Kineti^{MC} enfichables
sans pile pour les
récepteurs CM RX 91 ou
CM RX 92 V2



CM RX 90
V2 Lazerpoint RF^{MC}
et Kineti^{MC} compatible
avec relais à récepteur
unique



CM-RX-91
Récepteur à double fréquence
V2 Lazerpoint RF^{MC}
avec emplacement pour
(1) pile Kineti^{MC}
enfichable sans fil ni pile



CM RX 92
Récepteur
à double fréquence V2
Lazerpoint RF^{MC}
avec emplacement pour
(2) piles Kineti^{MC}
enfichable sans fil ni pile

CM-RX-91-DBK1
Récepteur à double fréquence V2
Lazerpoint RF^{MC} avec carte fille Kineti^{MC}
enfichable sans fil ni pile

CM-RX-92-DBK1
Récepteur à double fréquence V2 Lazerpoint RF^{MC}
avec (1) carte fille Kineti^{MC} enfichable
sans fil ni pile

CM RX 92 DBK2
Récepteur à double fréquence V2 Lazerpoint RF^{MC}
avec (2) cartes filles Kineti^{MC} enfichable
sans fil ni pile

SYSTÈME LAZERPOINT RF^{MC} 915 MHZ TROUSSE D'INTERRUPTEURS SANS FIL



Le système Lazerpoint RF^{MC} sans fil est offert en trousse complète avec tout ce qu'il faut pour l'installation de votre interrupteur de porte automatique. Les trousse comprennent un choix de plaques-poussoir « All Active » en acier inoxydable ou en aluminium, des boîtiers robustes pour montage en saillie ou encastré, (2) émetteurs pour interrupteurs RF et (1) récepteur – le tout à un prix économique.

LES TROUSSES D'INTERRUPTEURS LAZERPOINT RF^{MC} COMPRENNENT : 1 relais récepteur avancé RX 90 (pour en savoir plus sur les récepteurs, consultez la page 2), interrupteurs idéaux pour les applications de vestibule, finitions étanches et architecturales et/ou options de langue française. Il est préférable d'utiliser les piles au lithium à des températures inférieures à 0 °C (32 °F).

CM 25 PLAQUE-POUSSOIR ADAPTÉE À LA PROFONDEUR DU MONTANT DE LA PORTE

- CM-RFL252-A** (2) CM-25/2 Pictogramme « personne handicapée », (2) CM 23 Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur
- CM-RFL253-A** (2) CM-25/3 Mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-23D Boîtier (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur
- CM-RFL253F-A** (2) CM-25/3F Mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-23D Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur
- CM-RFL254-A** (2) CM-25/4 Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-23D Boîtiers, (2) CM TX 9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur
- CM-RFL254F-A** (2) CM-25/4F Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-23D Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur
- CM-RFL25A4-A** (2) CM-25/A4 Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-23D Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur



Série CM-25

CM-26CB PLAQUE-POUSSOIR BLEUE ADAPTÉE À LA PROFONDEUR DU MONTANT DE LA PORTE

- CM-RFL26CB2-A** (2) CM-26CB/2 Pictogramme « personne handicapée », (2) CM-23D Boîtier en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur
- CM-RFL26CB4-A** (2) CM-26CB/4 Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-23D Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur



Série CM-26CB

CM 35 PLAQUE-POUSSOIR À COMMANDE SIMPLE

- CM-RFL352-A** (2) CM-35/2 Pictogramme « personne handicapée », (2) CM-34BL Boîtiers en saillie, (2) CM TX 9 Émetteurs, (1) CM RX 90 Récepteur
- CM-RFL353-A** (2) CM-35/3 Mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-34BL Boîtiers en saillie, (2) CM TX 9 Émetteurs, (1) CM RX 90 Récepteur
- CM-RFL353F-A** (2) CM-35/3F Mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-34BL Boîtiers en saillie, (2) CM TX 9 Émetteurs, (1) CM RX 90 Récepteur
- CM-RFL354-A** (2) CM-35/4 Mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-34BL Boîtiers en saillie, (2) CM TX 9 Émetteurs, (1) CM RX 90 Récepteur
- CM-RFL354F-A** (2) CM-35/4F Mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-34BL Boîtiers en saillie, (2) CM TX 9 Émetteurs, (1) CM RX 90 Récepteur



Série CM-35

CM 40 PLAQUE-POUSSOIR RONDE DE 4 1/2 PO

- CM-RFL402-47-A** (2) CM-40/2 Pictogramme « personne handicapée », (2) CM-47S Boîtiers en saillie, (2) CM TX 9 Émetteurs, (1) CM RX 90 Récepteur
- CM-RFL403-47-A** (2) CM-40/3 Mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-47S Boîtiers en saillie, (2) CM TX 9 Émetteurs, (1) CM RX 90 Récepteur
- CM-RFL403F-47-A** (2) CM-40/3F Mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-47S Boîtiers en saillie, (2) CM TX 9 Émetteurs, (1) CM RX 90 Récepteur
- CM-RFL404-47-A** (2) CM-40/4 Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-47S Boîtiers en saillie, (2) CM TX 9 Émetteurs, (1) CM RX 90 Récepteur
- CM-RFL404F-47-A** (2) CM-40/4F Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-47S Boîtiers en saillie, (2) CM TX 9 Émetteurs, (1) CM RX 90 Récepteur
- CM-RFL402-49-A** (2) CM-40/2 Pictogramme « personne handicapée », (2) CM 49 Boîtiers en saillie/encastrés, (2) CM TX 9 Émetteurs, (1) CM RX 90 Récepteur
- CM-RFL403-49-A** (2) CM-40/3 Mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM 49 Boîtiers en saillie/encastrés, (2) CM TX 9 Émetteurs, (1) CM RX 90 Récepteur
- CM-RFL403F-49-A** (2) CM-40/3F Mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM 49 Boîtiers en saillie/encastrés, (2) CM TX 9 Émetteurs, (1) CM RX 90 Récepteur
- CM-RFL404-49-A** (2) CM-40/4 Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-49 Boîtiers en saillie/encastrés, (2) CM TX 9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur
- CM-RFL404F-49-A** (2) CM-40/4F Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-49 Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur



Série CM-40



CM-47S



CM-49



CM 45 PLAQUE-POUSSOIR CARRÉE DE 4 1/2 PO (VIS DISSIMULÉ)

CM-RFL452-SA

(2) CM-45/2 Pictogramme « personne handicapée », (2) CM-43CBL Boîtiers en saillie, (2) CM TX 9 Émetteurs, (1) CM RX 90 Récepteur

CM-RFL453-SA

(2) CM-45/3 Mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-43CBL Boîtiers en saillie, (2) CM TX 9 Émetteurs, (1) CM RX 90 Récepteur

CM-RFL453F-SA

(2) CM-45/3F Mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-43CBL Boîtiers en saillie, (2) CM-TX 9 Émetteurs, (1) CM-RX 90 Récepteur

CM-RFL454-SA

(2) CM-45/4 Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-43CB Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL454F-SA

(2) CM-45/4F Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-43CB Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL45A4-SA

(2) CM-45/A4 Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-43CB Boîtier en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL452-LPA

(2) CM-45/2 Pictogramme « personne handicapée », (2) CM-43LP Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL453-LPA

(2) CM-45/3 Mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-43LP Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL453F-LPA

(2) CM-45/3F Mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-43LP Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL454-LPA

(2) CM-45/4 Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-43LP Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL454F-LPA

(2) CM-45/4F Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-43LP Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur



Série CM-45



CM-43CBL



CM-43LP

CM-46CB PLAQUE-POUSSOIR CARRÉE DE 4 1/2 PO (VIS APPARENTES)

CM-RFL462-SA

(2) CM-46/2 Pictogramme « personne handicapée », (2) CM-43CBL Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL463-SA

(2) CM-46/3 Mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-43CBL Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL463F-SA

(2) CM-46/3F Mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-43CBL Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL464-SA

(2) CM-46/4 Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-43CBL Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL464F-SA

(2) CM-46/4F Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-43CBL Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL462-LPA

(2) CM-46/2 Pictogramme « personne handicapée », (2) CM-43LP Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL463-LPA

(2) CM-46/3 Mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-43LP Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL463F-LPA

(2) CM-46/3F Mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-43LP Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL464-LPA

(2) CM-46/4 Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-43LP Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL464F-LPA

(2) CM-46/4F Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-43LP Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur



Série CM-46



CM-43CBL



CM-43LP

CM-46 PLAQUE-POUSOIR CARRÉE BLEUE DE 4 1/2 PO (VIS APPARENTES)

CM-RFL46CB2-SA

(2) CM-46CB/2 Pictogramme « personne handicapée », (2) CM-43CBL Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL46CB3-SA

(2) CM-46CB/3 Mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-43CBL Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL46CB3F-SA

(2) CM-46CB/3F Mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-43CBL Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL46CB4-SA

(2) CM-46CB/4 Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-43CBL Boîtiers en saillie,

(2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL46CB4F-SA

(2) CM-46CB/4F Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-43CBL Boîtier en saillie,

(2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL46CB2-LPA

(2) CM-46CB/2 Pictogramme « personne handicapée », (2) CM-43LP Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL46CB3-LPA

(2) CM-46CB/3 Mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-43LP Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL46CB3F-LPA

(2) CM-46CB/3F Mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-43LP Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL46CB4-LPA

(2) CM-46CB/4 Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-43LP Boîtier en saillie,

(2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL46CB4F-LPA

(2) CM-46CB/4F Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-43LP Boîtiers en saillie,

(2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur



Série CM-46CB



CM-43CBL



CM-43LP

CM-60 PLAQUE-POUSOIR RONDE DE 6 PO

CM-RFL602-69-A

(2) CM-60/2 Pictogramme « personne handicapée », (2) CM-69S Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL603-69-A

(2) CM-60/3 Mention « Poussez pour ouvrir » (2) CM-69S Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL603F-69-A

(2) CM-60/3F Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-69S Boîtiers en saillie,

(2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL604-69-A

(2) CM-60/4 Mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-69S Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL604F-69-A

(2) CM-60/4F Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-69S Boîtiers en saillie,

(2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL602-79-A

(2) CM-60/2 Pictogramme « personne handicapée », (2) CM-79A/B Boîtiers en saillie/encastés, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL603-79-A

(2) CM-60/3 Mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-79A/B Boîtiers en saillie/encastés, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL603F-79-A

(2) CM-60/3F Mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-79A/B Boîtiers en saillie/encastés, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL604-79-A

(2) CM-60/4 Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-79A/B Boîtiers en saillie/encastés,

(2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur

CM-RFL604F-79-A

(2) CM-60/4F Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (2) CM-79A/B Boîtiers en saillie/encastés,

(2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-90 Récepteur



Série CM-60



CM-69S



CM-79



CM-2520 ENSEMBLE D'INTERRUPTEURS POUR VESTIBULE

CM-RFL25202-SD

(1) CM-2520/2 Pictogramme « personne handicapée », (1) CM-53 Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-92 Récepteur à double relais

CM-RFL25203-SD

(1) CM-2520/3 Mention « Poussez pour ouvrir », (1) CM-53 Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-92 Récepteur à double relais

CM-RFL25203F-SD

(1) CM-2520/3F Mention « Poussez pour ouvrir », (1) CM-53 Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-92 Récepteur à double relais

CM-RFL25204-SD

(1) CM-2520/4 Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (1) CM-53 Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-92 Récepteur à double relais

CM-RFL25204F-SD

(1) CM-2520/4F Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (1) CM-53 Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-92 Récepteur à double relais

CM-RFL25202-LPD

(1) CM-2520/2 Pictogramme « personne handicapée », (1) CM-43LPB Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-92 Récepteur à double relais

CM-RFL25203-LPD

(1) CM-2520/3 Mention « Poussez pour ouvrir », (1) CM-43LPB Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-92 Récepteur à double relais

CM-RFL25203F-LPD

(1) CM-2520/3F Mention « Poussez pour ouvrir », (1) CM-43LPB Boîtiers en saillie, (2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-92 Récepteur à double relais

CM-RFL25204-LPD

(1) CM-2520/4 Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (1) CM-43LPB Boîtiers en saillie,

(2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-92 Récepteur à double relais

CM-RFL25204F-LPD

(1) CM-2520/4F Pictogramme « personne handicapée » et mention « Poussez pour ouvrir », (1) CM-43LPB Boîtiers en saillie,

(2) CM-TX-9 Émetteurs, (1) CM-RX-92 Récepteur à double relais



CM-2520



CM-43LPB



CM-53

OPTIONS DE LA TROUSSE D'INTERRUPTEURS

RÉCEPTEUR SANS FIL



B Remplacer le suffixe « A » du numéro de modèle du kit par le suffixe « B » pour commander le récepteur RX-91 à la place du récepteur RX-90.



D Remplacer le suffixe « A » du numéro de modèle du kit par le suffixe « D » pour commander le récepteur RX-92 à la place du récepteur RX-90.

FINITIONS ARCHITECTURALES



-AB
Ajoutez « AB » au numéro de produit pour (2) pour une finition en laiton antique (US5/609)



-SB
Ajoutez « SB » au numéro de produit pour (2) pour une finition en laiton satiné (US4/606)



-OB
Ajoutez « OB » au numéro de produit pour (2) une finition en bronze huilé (US10B/613)



-PB
Ajoutez « PB » au numéro produit pour (2) une finition en laiton poli (US3/605)

ÉTANCHE À L'EAU

WT

Ajoutez le suffixe à n'importe quelle trousse RFL (2) « WT » étanche

PILES AU LITHIUM

L3

Ajoutez le suffixe « L3 » pour (4) piles au lithium de type AAA

INTERRUPTEUR POUR VESTIBULE

-V Remplacez « -V » pour ajouter la trousse CM-RFL2520, avec le boîtier en saillie CM-43CBLA.

Ajoutez le suffixe pour (1) CM-RX-90 ou (1) CM-RX-92

-LV Ajoutez « -LPV » pour ajouter la trousse CM-RFL2520, avec le boîtier peu profond CM-43LPB.

Ajoutez le suffixe pour (1) CM-RX-90 ou (1) CM-RX-92

